

[MU-7860] M107 カラーシリコンマスク ¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)



従来モデルより視界の範囲が30%アップしました。強化ガラスと耐久性のある100%リキッドシリコンを使用しています。水切れの良い低容量タイプで、マスクのパックルには快適な幅広ストラップを採用しています。

[MU-1066] 1083SE クリスタルシリコンマスク
¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)

[MU-1065] 1083KS ブラックシリコンマスク
¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)

[MU-1658] OL1083 オプティカルレンズ
¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



カラーフレーム5色付属



1083E/1083KS プロイヤー BK/BK 用オプティカルレンズ
S 1.0~8.0 (0.5きざみ) 左右兼用レンズ

[MU-2574] GEAR AID シードロップ
¥ 1,200 (税込 ¥ 1,320)



内容量：37ml リキッドタイプのマスク曇り止め。
マスクのレンズ内側に2、3滴落として全体に塗り伸ばします。

[MU-2573] GEAR AID シーゴールド
¥ 1,500 (税込 ¥ 1,650)



内容量：37ml ジェルタイプのマスク曇り止め。
マスクのレンズ内側に2、3滴落として全体に塗り伸ばします。

[MU-3113] 500PSI デフォグスポーツボトル
¥ 1,500 (税込 ¥ 1,650)



内容量：59ml ベースタイプのマスク曇り止め。
マスクのレンズ内側に2、3滴落として全体に塗り伸ばします。

[MU-1654] SeeDive Push-On シニアレンズ (遠視用) ¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



遠視用S +1.0~+4.0 (0.5きざみ)
& +5.0, 6.0
左右2枚セット
マスクガラスに貼り付けるだけの簡単セット。

サイズ：+1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0, +3.5, +4.0, +5.0, +6.0



12 PCS ディスプレイアソートセット

度付レンズの選び方の目安表

視力	レンズ度数
0.01 ~ 0.02	-6.5 ~ -8.0
0.04 ~ 0.06	-5.5 ~ -6.5
0.08 ~ 0.1	-4.5 ~ -5.5
0.1 ~ 0.2	-3.5 ~ -4.5
0.2 ~ 0.3	-2.5 ~ -3.5
0.3 ~ 0.4	-2.0 ~ -2.5
0.4 ~ 0.5	-1.5 ~ -2.0
0.5 ~ 0.6	-1.0 ~ -1.5

※ 表はあくまで目安です。詳しくは眼鏡店か眼科医の眼鏡用の処方箋をご参考下さい。
※ できるだけ軽い度数のレンズを選ばれることをお勧めします。