

[MU-0843] プロイヤー 2000 ドライヤーマスク ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)



CBK

プロイヤー2000は、マスクのスカート部から伸びた管からイヤークップへ空気を送ることで容易に圧平衡を行うことができる画期的なマスクです。いつも耳抜きに悩まされている方におすすめです。イヤークップは水中での音も聞きやすく、耳の周囲を空気層で保つことで、冷水下での潜水時にも耳抜きが快適に行えます。

CBK : 対応レンズ [MU-1661] M75 オプティカルレンズ

○ : CBK

[MU-0739] M75 オプティカルレンズ
¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



プロイヤー2000 カラー : CBK 用オプティカルレンズ
近視用S1.0~8.0 (0.5きざみ) 左右兼用レンズ
対応マスク : TUSA M7500/M40/M27.SAS アイボックス I

[MU-1066] 1083SE クリスタルシリコンマスク
¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)



カラーフレーム5色付属



[MU-1065] 1083KS ブラックシリコンマスク
¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)



[MU-1658] OL1083 オプティカルレンズ
¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



1083E/1083KS プロイヤー-BK/BK 用オプティカルレンズ
S 1.0~8.0 (0.5きざみ) 左右兼用レンズ

[MU-7860] M107 カラーシリコンマスク ¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)



PK

OR

YL

BL

従来モデルより視界の範囲が30%アップしました。強化ガラスと耐久性のある100%リキッドシリコンを使用しています。水切れの良い低容量タイプで、マスクのバックルには快適な幅広ストラップを採用しています。

[MU-1654] SeeDive Push-On シニアレンズ (遠視用) ¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



サイズ : +1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0, +3.5, +4.0, +5.0, +6.0



12 PCS ディスプレイ アソートセット

遠視用S+1.0~+4.0 (0.5きざみ)
& +5.0, 6.0
左右2枚セット
マスクガラスに貼り付けるだけの簡単セット。

度付レンズの選び方の目安表

視力	レンズ度数
0.01 ~ 0.02	-6.5 ~ -8.0
0.04 ~ 0.06	-5.5 ~ -6.5
0.08 ~ 0.1	-4.5 ~ -5.5
0.1 ~ 0.2	-3.5 ~ -4.5
0.2 ~ 0.3	-2.5 ~ -3.5
0.3 ~ 0.4	-2.0 ~ -2.5
0.4 ~ 0.5	-1.5 ~ -2.0
0.5 ~ 0.6	-1.0 ~ -1.5

※ 表はあくまで目安です。詳しくは眼鏡店か眼科医の眼鏡用の処方箋をご参考下さい。
※ できるだけ軽い度数のレンズを選ばれることをお勧めします。